

MARTOR

cutter de sécurité

SECUMAX 150

lame jetable 2 en 1 (couper/racler),
profondeur de coupe 6,2 mm, avec
œillet de fixation

Mindestbestellmenge = 5 pièce

Numéro d'article: 217123



MARTOR Cutter de sécurité SECUMAX 150

avec lame jetable

cutter de sécurité

- lame jetable 2 en 1 (couper/racler)
- profondeur de coupe 6,2 mm
- épaisseur de lame 0,3 mm
- plage de raclage 21 mm
- Convient pour gauchers et droitiers
- poignée en plastique renforcé de fibres de verre
- avec œillet de fixation

Détails techniques

type d'emballage	outil d'emballage	matériau de poignée	plastique renforcé de fibres de verre
type d'outil	couteau	groupe d'utilisateurs	gauchers et droitiers
type de couteau	cutter de sécurité	type de lame	lame jetable
profondeur de coupe	6,2 mm	équipement couteau	œillet de fixation
plage de raclage	21 mm	Poids	0,05 kg
épaisseur	0,3 mm		

Accessoires

217124



caisson collecteur pour lames de cutter

Cela s'adapte aussi ...

217124



caisson collecteur pour lames de cutter