

Mittelstück Arbeitsplatz- Bodenbelag Comfort-Lok

Stecksystem, Höhe x Länge x Breite
125 x 800 x 700 mm, Aus Gummi/Nitril
mit Tränenblechprofil in schwarz,
Beständig gegen Wasser und
schwache Säuren



Artikelnummer: 184387



Arbeitsplatz-Bodenbelag Comfort-Lok

Mittelstück für Modulsystem

Mittelstück Arbeitsplatz-Bodenbelag

- geeignet für Industriebereich mit hoher Wärmeentwicklung
- Stecksystem
- Höhe x Länge x Breite 125 x 800 x 700 mm
- Aus Gummi/Nitril mit Tränenblechprofil in schwarz
- Beständig gegen Wasser und schwache Säuren
- Temperaturbeständig -30 °C bis +70 °C
- mit Rutschhemmungsklasse R9

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Länge	800 mm
Bodenbelag	Arbeitsplatz-Bodenbelag	Breite	700 mm
Konfektionierung	Stecksystem	elektrisch leitend	nein
Modul	Mittelstück	Schwer entflammbar	nein
geeignet für (Branche/Bereich)	Industriebereich mit hoher Wärmeentwicklung	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +70 °C
Material Lauffläche	Gummi/Nitril	Beständigkeit	Wasser, schwache Säuren
Oberfläche Bodenbelag	Tränenblechprofil	Zertifizierung	Rutschhemmung R9

Farbe	schwarz	Gewicht	5 kg
Höhe	125 mm		