

Rundschlingen-Gehänge

Traglast einfach direkt 2800 kg,
Nutzlänge 1,5 m, Strangzahl: 2 Stück,
aus Polyester in grün

Artikelnummer: 352959



Rundschlingen-Gehänge

2-strängig

Rundschlingen-Gehänge

- Traglast einfach direkt 2800 kg
- Nutzlänge 1,5 m
- Strangzahl: 2 Stück
- Kranöse Höhe x Breite 135 x 70 mm
- aus Polyester in grün
- Farbcodierung nach DIN EN 1492-1

Technische Details

Hebegerät	Anschlagmittel	Strangzahl	2 Stück
Anschlagmittel	Rundschlingen-Gehänge	Höhe Kranöse (li.)	135 mm
Traglast (einfach direkt)	2800 kg	Breite Kranöse (li.)	70 mm
Traglast 0-45°	2800 kg	Material	Polyester
Traglast 45-60°	2000 kg	Norm	DIN EN 1492-1 (Farbcodierung)
Nutzlänge	1,5 m	Gewicht	5,6 kg
Kennfarbe	grün		

Zubehör

419175

0,5 Meter Mehrlänge für Rundschlingen-Gehänge, Traglast 2800 kg, 2-strängig,
Aufpreis pro 0,5 m Mehrlänge! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt
bestellbar/lieferbar