

Gmöhling Alu-Transportkasten

Höhe x Länge x Breite 288 x 723 x 456 mm, Inhalt 82 l, in alu-natur, Wände durchbrochen

Artikelnummer: 471652



GMÖHLING



Gmöhling Alu-Transportkasten

Alu-Transportkasten

- Höhe x Länge x Breite 288 x 723 x 456 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 270 x 703 x 436 mm
- Inhalt 82 l
- in alu-natur
- Wände durchbrochen
- Tragegriffe
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahnggeeignet

Technische Details

Behältertyp	Transportbehälter	Wandkonstruktion	durchbrochen
Euronorm	nein	Einsatzgebiet	innerbetriebliche Logistik
Inhalt	82 l	Lebensmittelgeeignet	ja
Material	Aluminium	rollenbahnggeeignet	ja
Höhe	288 mm	Gefahrstoffeeignung	nein
Innenhöhe	270 mm	Tragevorrichtung	Tragegriffe
Länge	723 mm	nestbar	nein

Innenlänge	703 mm	Farbe	alu-natur
Breite	456 mm	unterfahrbar	nein
Innenbreite	436 mm	Ausführung	mit Rutschleisten
Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)	Gewicht	4 kg
stapelbar	ja		

Zubehör

493123		Fahrgestell, Für Alu-Transportkasten, Ladefläche Länge x Breite 723 x 456 mm, Ladehöhe 150 mm, Gestell aus Aluminium, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
493178		Fahrgestell, Für Alu-Transportkasten, Ladefläche Länge x Breite 723 x 456 mm, Ladehöhe 440 mm, Gestell aus Aluminium, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
510969		Griffbügel, für Fahrgestell, aus Aluminium eloxiert

Dazu passt auch ...

105205		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 440 x 380 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
146607		Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung