



Handschuh aus
Synthetikleder, dick
gefüttert, 0,7 mm
synthetisches Leder,
Polyester, Fleece, Cat.
II, frei von Chrom,
wasserdicht,
wintergefüttert, für
Präzisionsarbeiten

TEGERA® 518



Entdecke mehr

Handschuh aus Synthetikleder, dick gefüttert, 0,7 mm synthetisches Leder, Polyester, Fleece, Cat. II, frei von Chrom, wasserdicht, wintergefüttert, für Präzisionsarbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Robust
- Hervorragendes
Fingerspitzengefühl
- Besonders geschmeidig
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem

EIGENSCHAFTEN

- Verstärkte Fingerspitzen
- Verstärkter Zeigefinger
- Frei von Chrom
- Wasserdicht

SCHÜTZT VOR/GEGEN

schützt vor/gegen:; chromallergien, verschleiß, blasen, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz, kontakt mit nässe

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

kalte bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

montagearbeiten, bauarbeiten, tischlerarbeiten, erdarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

pulp and paper, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Allround Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe, Kälteschutz

KATEGORIE Cat. II

HANDFLÄCHE MATERIAL Synthetisches Leder

OBERHAND-MATERIAL Polyester

FUTTER Dick gefüttert

FUTTERMATERIAL Fleece

LÄNGE 215-270 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 4

FARBE Schwarz, Grün

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSARTEN Anhängeetikett mit

Eurolochung

VERSCHLUSSART mit 180° Gummizug im bund

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

INNENMATERIAL Polyester

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

ZWISCHENMATERIALE Polyethylen


EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENMATERIAL Polyurethan, Polyester, Naturlatex

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



EIGENSCHAFTEN



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	518-6	7340118358529
7	518-7	7340118358611
8	518-8	7340118358703
9	518-9	7340118358796
10	518-10	7340118358888
11	518-11	7340118358970
12	518-12	7340118359069

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com