

Produkttyp-Bezeichnung
Produktbeschreibung

SC-Duplex Steckersatz

10 Duplex Stecker
MM FO SC-STECKERSATZ; 10 DUPLEX STECKER F. FO CABLE;
STANDARD-, SCHLEPP-, INNEN- UND SCHIFFLEITUNG;
HINWEIS: ZUR MONTAGE SIND SPEZIALWERK- ZEUGE U.
FACHPERSONAL ERFORD. KLEBE- UND POLIERTECHNIK



Eignung zur Verwendung

Zum Anschluss von Glas-Lichtwellenleitern (50/125 - 62,5/125)

Übertragungsrate

Übertragungsrate / bei Industrial Ethernet

10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s

Schnittstellen

Anzahl der optischen Anschlüsse / für
Lichtwellenleiter

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses /
FastConnect

Nein

Mechanische Daten

Material / des Gehäuses

Kunststoff

Bauform, Maße und Gewichte

Art des Kabelabgangs

180° Kabelabgang

Breite

8 mm

Höhe

9 mm

Tiefe

31,34 mm

Nettogewicht

8 g

Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb
- während Lagerung
- während Transport

-40 ... +85 °C

-40 ... +90 °C

-40 ... +90 °C

Schutzart IP

IP20

Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

Produkteigenschaft	
• siliconfrei	Ja
Produktbestandteil	
• Zugentlastung	Ja

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis	
• RoHS-Konformität	Ja
• UL-Zulassung	Nein
• Bahnanwendung nach EN 50155	Nein

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information und Download Center	http://www.siemens.com/automation/net/catalog
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung:

09.03.2015