

## **bott** **table de travail** verso

hauteur x largeur x profondeur 980 x 1300 x 600 mm, plateau de table en multiplex, équipement : 6 tiroirs, 1 armoire, Avec porte à battants, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre, soubassement 4 roul.

**Numéro d'article: 233318**



### table de travail

- hauteur x largeur x profondeur 980 x 1300 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- équipement : 6 tiroirs, 1 armoire
- à gauche 6 tiroirs
- à droite 1 armoire
- force par tiroir 50 kg
- extension de tiroir 100 %
- avec blocage d'extension
- Avec porte à battants
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL3004 rouge pourpre

- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm


## Détails techniques

|                              |                      |                          |                          |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| type de meuble               | table                | matériau de plaque       | multiplex                |
| type de table                | table de travail     | matériau de châssis      | acier                    |
| hauteur                      | 980 mm               | surface de châssis       | finition peinture époxy  |
| largeur                      | 1300 mm              | couleur du châssis       | gris clair // RAL7035    |
| profondeur                   | 600 mm               | surface de face avant    | finition peinture époxy  |
| hauteur réglable             | non                  | couleur de la face avant | rouge pourpre // RAL3004 |
| équipement établi            | 6 tiroirs, 1 armoire | matériau de finition     | soudé                    |
| soubassements à gauche       | tiroirs              | nombre de portes         | 1 pièce                  |
| soubassements à droite       | 1 armoire            | type de porte            | porte à battants         |
| nombre de tiroirs            | 6 pièce              | roulant                  | oui                      |
| nombre x hauteur tiroirs     |                      | nombre/type de roulettes | 4 roul.                  |
| capacité de charge de tiroir | 50 kg                | Ø de roue                | 125 mm                   |
| extension tiroir             | 100 %                | Poids                    | 120,469 kg               |
| blocage d'extension          | blocage d'extension  |                          |                          |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 233006 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, conviendront pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion  |
| 233007 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, conviendront pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion        |
| 233008 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 16 compartiments, conviendront pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 233010 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 16 compartiments, conviendront pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion       |
| 233011 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 27 compartiments, conviendront pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 233012 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 27 compartiments, conviendront pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion       |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert |
|--------|---|---|

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 217145 |  | dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal  |
| 218389 |  | mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural  |
| 230322 |  | tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes |