

## Cascoo Roue encastrable



force 200 kg, diamètre 125 mm,  
avec bandage polyuréthane,  
moyeu avec roulement à rouleaux,  
jante en polyamide, jante avec  
pare-fils

Numéro d'article: 243241



### Roue encastrable

- force 200 kg
- diamètre 125 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à rouleaux
modèle	Roue	frein	sans
charge	200 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyuréthane	Poids	0,43 kg
Ø de roue	125 mm		

