

Walther Faltsysteme bac repliable

hauteur x longueur x largeur 310 x 600 x 400 mm, capacité 60 l, en polypropylène en bleu, parois ajourés avec ouverture de prise sur la face avant, fond plein



Numéro d'article: 239895

Walther Faltsysteme Bac repliable norme Europe de qualité industrielle

bac repliable

- hauteur x longueur x largeur 310 x 600 x 400 mm
- capacité 60 l
- Norme européenne
- en polypropylène en bleu
- parois ajourés avec ouverture de prise sur la face avant
- fond plein
- manutention facile avec poignées
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -20 °C à +70 °C
- Labellisé « Der blaue Engel » (produits écologiques)

Détails techniques

type de récipient	bac repliable	finition paroi	ouverture de prise sur face avant
norme européenne	oui	soubassement	plein
capacité	60 l	face avant	avec ouverture de prise

hauteur	310 mm	couvercle	non
longueur	600 mm	résistance à la température	-20 °C à +70 °C
largeur	400 mm	convient pour aliments	oui
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
recyclable	oui	considération comme matière dang	non
gerbable	oui	dispositif de support	poignées
emboîtable	non	couleur	bleu
pliable	oui	caractéristique	« Der blaue Engel »
structure de cloison	ajourés	Poids	2,6 kg

Accessoires

239903



couvercle indépendant, en polypropylène, pour bac repliable, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, largeur x profondeur 400 x 600 mm, en bleu

Cela s'adapte aussi ...

202875



diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

528205



marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion