

Cascoo bokwiel

draagvermogen 165 kg, met TPE-banden, diameter 125 mm, naaf met kogellager, naaf lengte 50 mm, velg van polypropyleen, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243285



bokwiel

- draagvermogen 165 kg
- met TPE-banden
- diameter 125 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte 50 mm
- velg van polypropyleen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat
- schroefgatafstand 80/77x60 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	165 kg	naaf lengte	50 mm
banden	TPE	afstand schroefgat	80/77x60 mm
wiel-ø	125 mm	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
materiaal velg	polypropyleen	gewicht	0,62 kg

