

VARIOfit chariot à étagères ESD

force 250 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 835 x 490
mm, plateau(x) en bois,
électroconducteur, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL7024 gris graphite,
avec bandage caoutchouc pleinsur
jante plastique

Numéro d'article: 526698



VARIOfit



VARIOfit Chariots à plateaux antistatique

Force 250 kg

chariot à étagères ESD





- force 250 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 835 x 490 mm
- hauteur x longueur x largeur 990 x 910 x 500 mm
- plateau(x) en bois, électroconducteur
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7024 gris graphite
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- avec bandage caoutchouc pleinsur jante plastique
- moyeu avec roulement à billes

- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariot à étagères	norme européenne	non
charge	250 kg	rehausses	aucune
longueur de plateau	835 mm	rabattable	non
largeur de plateau	490 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de plateaux	3 pièce	pneumatique	caoutchouc plein
matériau plateau(x)	bois	matériau de jante	plastique
conducteur d'électricité	oui	roulement	roulement à billes
exécution plateau(x)	électroconducteur	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
alignement de niveaux	droit	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	990 mm	surface	finition peinture époxy
longueur	910 mm	couleur	gris graphite // RAL7024
largeur	500 mm	garantie	12 années
matériau	acier	Poids	50 kg

Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg