

Casoo Bockrolle



Traglast 300 kg, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 80 mm, Nabe mit Doppelkugellager, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243659



Bockrolle

- Traglast 300 kg
- Mit Polyamid-Bereifung
- Durchmesser 80 mm
- Schraubloch Abstand 80/75x60/55/48 mm
- Nabe mit Doppelkugellager
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	300 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyamid	Nabenlänge	47 mm
Rad-Ø	80 mm	Schraubloch Abstand	80/75x60/55/48 mm
Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Radlager Doppelkugellager

Gewicht 0,88 kg