

## Gedore GEDORE 19 21 Steckschlüsseinsatz 1/2"

6-kant, 21 mm

Artikelnummer: 248426

**GEDORE**



### Technische Details

|                   |                |                                   |  |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| Gesamtbreite [mm] | 29 mm          | Gesamthöhe [mm]                   | 29 mm  |
| Einsatztiefe      | 18,5 mm        | Norm                              | DIN 3124   ISO 2725-1   DIN 3120 - C 12,5   ISO 1174 |
| Einsatzlänge      | 41,5 mm        | Schlüsselweite 1 [mm]             | 21 mm  |
| 1000 V isoliert   | nein           | VDE zertifiziert                  | nein   |
| Einsatz-Ø 2       | 26 mm          | Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöl] | 1/2 Zoll   |
| Sicherung         | Kugelfangrille | Antriebsaufnahme,                 | 12,5 mm  |

|                    |                        |                               |          |
|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
|                    |                        | Vierkant- [met                |          |
| Netto-Gewicht [kg] | 0,106 kg               | REACH Registrierung vorhanden | nein     |
| Oberfläche         | geschliffen, verchromt | Gesamtlänge [mm]              | 41 mm    |
| Einsatz-Ø 1        | 29,2 mm                | Inhalt (Anzahl Stück)         | 1        |
| Material           | Chrom-Vanadium-Stahl   | Gewicht                       | 0,106 kg |