









Kontaktanzahl

# 9

50 V  
5 A

Han-Modular

| Bezeichnung  | Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) | Bestell-Nummer |                | Maßzeichnung<br>Maße in mm   |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|--|
|  |                                      | Stift          | Buchse         |  |
| Han-Modular®,<br>Han® D-Sub Modul,<br>Crimpanschluss<br><br><br>Crimpkontakte separat bestellen.                            |                                      | 09 14 009 3001 | 09 14 009 3101 |   |
| Han-Modular®,<br>Han® D-Sub Modul,<br>für RS 485-basierte Bussysteme<br>mit T-Funktionalität,<br>Schraubanschluss<br><br> | 0,08 – 0,52                          |                | 09 14 009 3151 | <br>Kontaktanordnung Ansicht Anschlusseite<br>Signal A: Kontakt-Nr. 8<br>Signal B: Kontakt-Nr. 3 |
| Han-Modular®,<br>Adaptermodul,<br>für ein Kabel,<br>für 9-polige D-Sub<br><br>  |                                      | 09 14 000 9930 | 09 14 000 9931 |   |
| Han-Modular®,<br>Adaptermodul,<br>für zwei Kabel,<br>für 9-polige D-Sub<br><br>   |                                      | 09 14 000 9932 | 09 14 000 9933 |   |