

TECHNISCHES DATENBLATT

705 - Admi®Gom



Klassischer Wasserschlauch in extrudierter Ausführung, einsetzbar im Bereich Industrie und Landwirtschaft, flexibel und knickfest mit Verstärkungsrippen, abriebfest und witterungsbeständig.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit System GEKA®

ke1-Artikel: Komplett eingebunden mit System GARDENA® in Messing

Seele: SBR, schwarz, glatt

Decke: SBR, rot, breit gerippt

Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden

Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
705-13-20	13 x 3,0	20	12 / 36	150	0,243	MT	4006918111933
705-13-40	13 x 3,0	40	12 / 36	150	0,288	MT	4006918111131
705-19-20	19 x 4,0	20	12 / 36	230	0,475	MT	4006918111995
705-19-40	19 x 4,0	40	12 / 36	230	0,475	MT	4006918111193
705-25-20	25 x 4,5	20	12 / 36	300	0,980	MT	4006918111926
705-25-40	25 x 4,5	40	12 / 36	300	0,980	MT	4006918111254
705-13-20ke	13 x 3,0	20	BD 10	150	5,000	ST	4006918111414
705-13-40ke	13 x 3,0	40	BD 10	150	10,000	ST	4006918111438
705-13-40ke1	13 x 3,0	40	BD 10	150	10,000	ST	4006918111148
705-19-20ke	19 x 4,0	20	BD 10	230	12,800	ST	4006918111452
705-19-40ke	19 x 4,0	40	BD 10	230	25,600	ST	4006918111490
705-25-20ke	25 x 4,5	20	BD 10	300	0,625	ST	4006918111476
705-25-40ke	25 x 4,5	40	BD 10	300	39,500	ST	4006918111483

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe www.klotztechnics.com/Impressum unter Punkt IV. HAFTUNG