

## Drehschrauber

### Drehschrauber UT 8963










Drehschrauber aus Verbundwerkstoff in Pistolenform mit Bit-Schnellwechselfutter.

Artikel-Nr. UT 8963



PNEUTEC - Drehschrauber UT 8963

#### Technische Daten

	Drehzahl 750 U/min
	Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
	Schraubengröße ... M 6 mm
	Arbeitsdrehmoment 1,0 - 9,0 Nm
	Beschleunigung < 2,5 m/s <sup>2</sup>
	Schalldruckpegel 76,0 dB (A)
	Luftverbrauch 1,0 l/s
	Druckluftanschluss 1/4 Zoll
	Gewicht 0,9 kg

#### Beschreibung

- Drehschrauber aus Verbundwerkstoff in Pistolenform, Rutschkupplung, Heckauspuff, 165 mm Baulänge
- Bit-Schnellwechselfutter
- Drehmomentbereich von 1,0 - 9,0 Nm
- Drehmomenteinstellung von außen
- Umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
- Luftanschlüsse oben, unten und hinten
- **Leerlaufdrehzahl: 750 min<sup>-1</sup>**