


Zawór spustowy PROFI, złączka gwintowana DIN 60/61

kolor: naturalny, pokrętło w kolorze czerwonym, w opakowaniu jednostkowym



Opis:

Zawory spustowe PROFI ze złączką gwintowaną DIN 60/61, do kontrolowanego spuszczenia cieczy z kanistrów przemysłowych i opakowaniowych, kolor: naturalny/czerwony, w opakowaniu jednostkowym

- z uduroodpornego polietylenu do celów spożywczych HDPE/LDPE, z tulejką przyłączeniową do węża
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- z czerwoną złączką gwintowaną DIN i czerwonym pokrętłem
- szybkie wypływanie bez bulgotania dzięki zintegrowanej wentylacji
- z możliwością obrotu o 360° do dowolnej pozycji
- odporność na ciśnienie do maks. 0,4 bar (nie nadaje się do przechowywania i dozowania paliw i łatwo parujących substancji, ciśnienie wewnętrzne w zbiorniku może wzrosnąć do 1,0 bar)
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C, nie zawierają bisfenolu A (BPA)
- Prędkość wypływu > 3,5 l/min
- Średnica zewnętrzna tulejki = 19 mm lub 3/4" (strefa wtykania)
- DIN 60/61, do kanistrów przemysłowych (nr art. 426401 i 426501)

Informacje:

Produkt

Numer produktu	550505
GTIN	4007228550498
Taryfa celna	39174000
Jednostka opakowania (JO)	1

Kolor	naturalny
Masa (kg)	0,08

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	1
D x S x W (mm)	250 x 250 x 170

Masa brutto OJ (kg)	0,08
---------------------	------

Paleta

Liczba pudełek	336
Liczba warstw	4
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 1,51

kartony/warstwa	42
Masa (kg)	342,56