

Datenblatt Artikel 560000

Ablasshahn ECO mit 3/4" Zoll Gewinde

naturfarben, mit Schaumdichtung

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Rohrgewinde R 3/4"
- naturfarben mit weißer PE-Schaum-Dichtung
- ohne Belüftung
- druckbeständig max. bis 0,4 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Auslaufgeschwindigkeit > 1,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)



| | |
|----------------------------------|---------------|
| Best.einheit | Stück |
| EAN | 4007228560008 |
| Mindest.Best. | 5 |
| Breite | 0 |
| Breite Karton | 297 |
| Breite Pal | 0,8 |
| Brutto Gewicht Pal Kg | 74 |
| brutto Kg | 0,03 |
| Bruttogewicht VE Kg | 0,15 |
| Btl in Karton | 10 |
| Farbe | natur |
| Gewicht VE | 0,335 |
| Höhe | 0 |
| Höhe Karton | 314 |
| Höhe Pal | 2,034 |
| Kartons pro Lage | 6 |
| Lagen | 6 |
| Länge Karton | 515 |
| Länge Pal | 1,2 |
| netto Kg | 0,03 |
| Stück / Lage | 300 |
| Stück / Palette bzw Kiste | 1800 |
| Summe Kartons | 36 |
| Tiefe | 100 |
| VE | 5 |
| Volumen m3 | 0,048028 |
| Zolltarif | 39174000 |