

Format Tresorbau coffre-fort installation mobilier MT 2

niveau de sécurité : S1, hauteur x largeur x profondeur 405 x 405 x 385 mm, 1 niveaux, corps en RAL7024 gris graphite, face avant en RAL7024 gris graphite

Numéro d'article: 183315



Format Tresorbau Coffre de sécurité installation mobilier MT 2

Niveau de sécurité S1

Format Tresorbau coffre-fort installation mobilier MT 2

- niveau de sécurité : S1
- pas protégé contre les incendies
- hauteur x largeur x profondeur 405 x 405 x 385 mm
- 1 niveaux
- pour 4 classeurs
- porte à battants
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- verrouillable avec serrure à panneton double
- verrouillage 3 côtés
- structure en acier
- corps en RAL7024 gris graphite
- face avant en RAL7024 gris graphite
- couverture d'assurance : industriel non assurable / particulier jusqu'à 5 000 €
- préparé pour ancrage de tablette / de panneau arrière

- poids 28 kg

Détails techniques

type de meuble	armoire	couverture d'assurance	industriel non assurable / particulier jusqu'à 5 000 €
type d'armoire	coffre-fort	hauteur intérieure	399 mm
hauteur	405 mm	largeur intérieure	387 mm
largeur	405 mm	profondeur intérieure	315 mm
profondeur	385 mm	type de porte	porte à battants
niveau de sécurité	S1	angle d'ouverture de porte	180 °
équipement armoire	tablettes	matériau	acier
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	couleur du corps	gris graphite // RAL7024
capacité de classeurs	4 pièce	couleur de la face avant	gris graphite // RAL7024
ancrage	ancrage de tablette / de panneau arrière	verrouillable	oui
verrouillage	3 côtés	système de fermeture	serrure à panneton double
coupe-feu	pas protégé contre les incendies	poignée	poignée rabattable
assurable	oui	Poids	28 kg