

META

rayonnage pour profilés

MULTIPAL

rayonnage suivant, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, hauteur x largeur x profondeur 3300 x 2700 x 700 mm, charge verticale max. 1135 kg, charge latérale max. 200 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 225883



Das Lagersystem



META Rayonnage pour profilés MULTIPAL

Pour le stockage vertical de matériaux lourds

META rayonnage pour profilés MULTIPAL

- rayonnage suivant
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 3300 x 2700 x 700 mm
- charge verticale max. 1135 kg
- charge latérale max. 200 kg
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge
- volume de livraison : 1 échelle, 5 lisses, petites pièces, matériel de

fixation

- Produit livré démonté
- 5 années de garantie
- Les rayonnages avec des charges en appui doivent être protégés contre le basculement

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	matériau	acier
type de rayonnage	rayonnage pour profilés	surface de montant	galvanisé
rayonnage modulaire	système à visser	surface de traverses	finition peinture époxy
champ de rayonnage	rayonnage suivant	couleur traverse	orangé rouge // RAL2001
hauteur	3300 mm	exécution couleur	orangé rouge/galvanisé // RAL2001
largeur	2700 mm	volume de livraison	1 échelle // 5 lisses // petites pièces // matériel de fixation
profondeur	700 mm	garantie	5 années
utilisation	unilatéral	livraison	démonté
charge maxi par élément	1135 kg	conseil d'utilisation fixation	Les rayonnages avec des charges en appui doivent être protégés contre le basculement
charge latérale max.	200 kg	Poids	90,559 kg
charge verticale	1135 kg		

Accessoires

225878		bras séparateur, pour rayonnage pour profilés, longueur 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, volume de livraison : matériel de fixation inclus
225879		bras séparateur, pour rayonnage pour profilés, longueur 750 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, volume de livraison : matériel de fixation inclus
225880		étrier de séparation, pour rayonnage pour profilés, hauteur 800 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL2001 orangé rouge

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc