

Artikel

Artikelnummer 20800199
Modell LED Wannenleuchte



Form Wannenleuchte
Hersteller Müller-Licht
Marke MÜLLER-LICHT
Abmessung 1265x115x86 mm
Nettogewicht 1850 g
Gehäusematerial ABS grau
Sockel G13
Zolltarifnummer 94051040900
Entsorgungspflichtig



ElektroG


Elektrische Daten

Betriebsspannung 220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme 18 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme 18,0 W
Nominelle Lebensdauer 25.000 h
Bemessungs-Lebensdauer 25.000 h
Nominelle Netzfrequenz 50 Hz
Nominelle Stromstärke 140 mA
Stromart AC/DC
Energieeffizienzklasse A+
Elektr. Leistungsfaktor 0,560
Gewichteter Energieverbrauch 18kWh/1000h
Zündzeit 0,5 s
Schaltzyklen bis Ausfall 100.000 x
Vorzeitige Ausfallrate 1000h 5%
Lebensdauerfaktor 6000h 0,900
Dimmbarkeit nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom 1700 lm
Bemessungslichtstrom 360° 1700 lm
Nomineller Halbwertswinkel 110°
Bemessungs-Halbwertswinkel 110°
Bemessungs-Lichtausbeute initial 94,444lm/W
Farbtemperatur (F) 4000 K
Lichtfarbe neutralwhite
Farbwiedergabeindex Ra≥80
Farbkonsistenz initial 6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom 60% < 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD 0,800
Lampenlichtstromerhalt NLD 0,700
Photometrische Codierung 840 / 608
Farbkoordinate_X 0,380
Farbkoordinate_Y 0,380

Lichtspektrum



Verpackung

Verpackungstyp
Verpackungseinheit
Barcode
Transportkarton-Anzahl-VE
Transportkarton-Barcode
IP-Schutzklasse
Schutzart

Warengruppe
Bezeichnung

Box
1
4018412335371
10
4018412335784
65
I
xxx
LED Wannenleuchte
Aqua-Promo 2/120 grey