

Artikelnummer: 305416

Kurzbeschreibung: RÖHM Bohrfutter Extra RV
1,5 - 13 mm

Langbeschreibung: RÖHM Bohrfutter Extra RV
1,5 - 13 mm Gewinde 1/2 Inch x 20: Bohrfutter
Extra RV mit Halterung mit Radialverriegelung,
schlüssellos, für Rechts- und Linkslauf Backen mit
HM-Spannfase Anwendung: für Akku-Schrauber,
Akku-Bohrmaschinen und Netz-Bohrmaschinen,
schlagbohrfest mit Mehrkant für Montage und
Demontage Beim Schrauben und Bohren,
insbesondere beim Schlagbohren, ist kein
zusätzliches Verriegeln mehr notwendig Sehr
ergonomisch, bedienungsfreundlich, mit
Anfahrschutz ausgerüstet Die Kunststoffteile sind
nach Material gekennzeichnet und können daher dem Recycling zugeführt werden
Spannweite 1,5-13 mm Au ssen-Durchmesser 42,7 mm Gewinde UNF-3 B --½ Inch x 20
max. Maschinenleistung 1000 W Spannhülse in Kunststoffausführung

EAN/GTIN: 4019208150765

