

KS Tools

chariot à outils - équipé

RACINGline

7 tiroirs, 2 parois à plaques perforées p. extérieur, verrouillable avec serrure à cylindre pour tiroirs, contient 215 pièces, corps avec finition peinture époxy électrostatique en rouge, face avant avec finition peinture époxy électrostatique en rouge/noir

Numéro d'article: 234846



chariot à outils - équipé




- 7 tiroirs
- tiroirs à roulement à billes, extension 90 %
- avec poignée barre
- 2 parois à plaques perforées p. extérieur
- verrouillable avec serrure à cylindre pour tiroirs
- contient 215 pièces
- parois latérales avec perforations
- Avec barre de poussée pratique
- 2 roues et 2 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- roulettes pivotantes avec frein à rouleaux et rotatif
- structure en tôle d'acier
- corps avec finition peinture époxy électrostatique en rouge
- face avant avec finition peinture époxy électrostatique en

rouge/noir

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	verrouillable	oui
type de chariot	chariot à outils	système de fermeture	serrure à cylindre pour tiroirs
matériau	tôle d'acier	roulant	oui
Structure de la paroi latérale	avec perforations	soubassement	4 roul.
outils incl.	oui	nombre/type de roulettes	2 roues et 2 roulettes pivotantes
nombre de pièces de l'assortimen	215	Diamètre de roue	125 mm
nombre de plaques perforées exté	2 pièce	équipement roue	roulettes pivotantes avec frein à rouleaux et rotatif
nombre de tiroirs	7 pièce	couleur du corps	rouge
glissière tiroir	à roulement à billes	surface de corps	finition peinture époxy
extension tiroir	90 %	couleur de la face avant	rouge/noir
poignée	poignée barre	surface de face avant	finition peinture époxy
poignée	oui	Poids	65 kg
nombre de barres de poussée	1 pièce		

Cela s'adapte aussi ...

216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
369055		poubelle, capacité 80 l, hauteur x largeur x profondeur 930 x 445 x 520 mm, couvercle en polyéthylène coloris rouge, entièrement rabattable, corps en polyéthylène rouge, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein