



## Agrafeuse marteau A54

- matériau: acier
- type d'agrafage: agrafeuse à frapper
- système de chargement des agrafes: mécanisme de recharge par le bas
- avec embout de protection pour protéger la surface de travail lors des chocs
- capacité d'agrafes: 150 agrafes
- poids: 0,94 kg
- dimensions: (L)305 x (P)35 x (H)78 mm
- agrafes assorties: 140/6-12 mm

### Exemples d'utilisation:

- pour la fixation de revêtements de sol, moquettes, bâches en plastique ou écrans de sous-toiture
- idéal pour un usage à l'extérieur
- pour des applications dans l'industrie de toiture

### Adapté pour:

- pour les installateurs
- pour les couvreurs
- pour les tapissiers et décorateurs d'intérieur



Agrafeuse marteau A54



Visuel de référence: présente le produit en utilisation



Visuel de référence: présente le produit en utilisation



Vue détaillée: montre la partie inférieure avec l'embout de protection



Vue détaillée: présente la tête de l'agrafeuse marteau A54

Produit	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Agrafeuse marteau A54	orange / noir		1173	65900050
Accessoire: Agrafes 140/12	acier inoxydable galvanisé	2.000 5.000	1220 0343	65900054 65900023
Accessoire: Agrafes 140/6	galvanisé	2.000 5.000	0345 0340	65900025 65900020
Accessoire: Agrafes 140/8	acier inoxydable galvanisé galvanisé	2.000 2.000 5.000	1216 0346 0341	65900051 65900026 65900021
Accessoires: agrafes 140/10	acier inoxydable galvanisé	5.000 2.000	0477 0347	65900036 65900027
Accessoires: agrafes 140/12	galvanisé	5.000	0342	65900022
Accessoires: agrafes 140/12	galvanisé	2.000	0348	65900028