

Raumspartank

Höhe x Länge x Breite 1640 x 1560 x 720 mm, Inhalt 1500 l, mit vorgefertigtem Flansch an der Stirnseite, Aus Polyethylen, in schwarz



Artikelnummer: 530313

Raumspartank

mit Stahlblechbandagen

Raumspartank



- Höhe x Länge x Breite 1640 x 1560 x 720 mm
- Inhalt 1500 l
- mit vorgefertigtem Flansch an der Stirnseite
- mit verschließbarem Einfüllhorn DN 400, 1-3 Verschraubungen mit Mutter, Blindstopfen R 2"
- Aus Polyethylen
- Beständig gegen UV-Strahlung
- in schwarz
- Mit Schraubdeckel
- formstabil durch Bandagen aus verzinktem Stahl

Technische Details


Behältertyp	Tank	unterfahrbar	nein
Euronorm	nein	Material	Polyethylen
Inhalt	1500 l	Beständigkeit	gegen UV-Strahlung
Höhe	1640 mm	Deckel	ja
Länge	1560 mm	Deckeltyp	Schraubdeckel
Breite	720 mm	Ablauf	mit vorgefertigtem Flansch an der Stirnseite

Lebensmittelgeeignet	ja	Einfüllöffnung	mit verschließbarem Einfülldorn DN 400, 1-3 Verschraubungen mit Mutter, Blindstopfen R 2"
stapelbar	nein	Farbe	schwarz
nestbar	nein	Gewicht	70 kg
Stabilität / Aussteifung / Verst	Stahlbandagen		

Zubehör

142446		Auslaufhahn, für Raumspartank, aus Polyethylen, Anschluss 1 1/4"
399125		Auslaufhahn, für Raumspartank, aus Messing, mit Gegenflanschen, Anschluss 2"

Dazu passt auch ...

400932		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
--------	---	---