

Hoja de datos

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel con tablero de bambú, Longitud: 2000mm



Datos de pedido

Número de pedido	920006 2000
GTIN	4062406254889
Clase de artículo	91P

Descripción

Ejecución:

Estación de trabajo mLevel, del puesto de trabajo que se adapta a sus necesidades. Ajuste de altura manual, clásico a intervalos de 25 mm mediante pie soporte con tornillos de fijación, se regula todo el puesto de trabajo. Escalada de la altura de trabajo exacta en el lado interior de la mesa para un manejo sencillo.

Lacado:

Pie soporte antracita RAL 7016, **no configurable**.

Columna elevadora de aluminio anodizado, **no configurable**.

Panel posterior y lateral gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de pintura en polvo al horno, configurable**.

Descripción técnica

Peso	80 kg
Panel de mando con pantalla y función de memoria	no
Principio de regulación de la altura	Estructura completa
Anchura	2000 mm
Tablero de trabajo profundidad	700 mm
Modelo	mLevel
Serie	Estación de trabajo

Hoja de datos

Material tablero de trabajo	Bambú
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo) de – a	750 - 1000 mm
Regulación de la altura gradual	no
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Profundidad	800 mm
Regulación de la altura para puesto de trabajo	750-1000 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Ejecución regulación de la altura	mecánico
Grosor de plaqita	50 mm
Compensación de altura	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Mesa de trabajo

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/920006-2000>