

Artikelnummer: 76043

Kurzbeschreibung: Bodemklepcontainer FB 500, rood

Langbeschreibung: Bodemklepcontainer FB 500 met rubberen veren: Voor het verzamelen, opslaan en overgieten van recyclebare materialen. Ontgrendeling vanaf de bestuurderstoel met een trekkabel. Voorzien van rubbervering om de neerklappende klep bij lediging te dempen. Bodemklep sluit vanzelf bij het terugplaatsen. Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen. Inrijokers voor heftruck en kraan. 100 mm



insteekhoogte - met vorkhefwagen te transporteren. Met 4 hijsogen (a[~] 40 mm). Drievoudig stapelbaar. Insteekbeugels geschikt voor vorkdoorsnede 185 x 75 mm, vorkafstand: inhoud 0,5 - 1,0 cbm = 415 mm, inhoud 1,5 - 2,0 cbm = 615 mm.

- Lengte lepels ten minste 1100 mm
- Oppervlak: lakken naar keuze in oranje (RAL 2000), rood (RAL 3000), blauw (RAL 5012), groen (RAL 6011), grijs (RAL 7005) of in thermisch verzinkte uitvoering volgens EN ISO 1461
- 0,50 cbm (kl 500)**
- Afm. (lxbxh): 800 x 1200 x 860 mm
- Draagvermogen: 1000 kg
- Gewicht: ca. 125 kg (gelakt), 135 kg (verzinkt)

