



## Description:

Raccords pour tuyaux souples avec manchon fileté R 1" x 3/4" (R 1" x 19 mm) en polyéthylène alimentaire incassable et inaltérable (PE-HD), couleur naturelle pour raccordement des flexibles a

- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- résiste aux températures extrêmes : -20° C à +70° C
- avec filetage mâle Ø d3 = R 1"
- avec sortie p. tuyau souple Ø d1= 19 mm et 3/4" (point d'alimentation)
- l = 52 mm

## Informations:

### Article

Numéro d'article	<b>532600</b>
GTIN	<b>4007228702033</b>
Tarif douanier	<b>39174000</b>
Unité d'emballage (VE)	<b>10</b>

Couleur	<b>naturel</b>
Poids (kg)	<b>0,01</b>

### Suremballage

Contenu en morceaux	<b>10</b>
T x B x H (mm)	<b>250 x 250 x 170</b>

Poids par récipient (kg)	<b>0,1</b>
--------------------------	------------

### Palette

Nombre de cartons	<b>144</b>
Nombre de couches	<b>8</b>
L x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 1,51</b>

Carton par étage	<b>18</b>
Poids (kg)	<b>164,0</b>