

KERN FOB 1.5K0.5



Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit speziellem Checkweighing-Display für noch effizienteres Arbeiten



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 mg
Anwärmzeit:	10 min
Anzahl der Wägebereiche:	1
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	1,500 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen ² s	

Empfohlenes Justiergewicht:	1,500 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1,500 g
Reproduzierbarkeit:	500 mg
Wägebereich [Max]:	1,500 kg
Wägeeinheiten:	g lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2 cm
-----------------------------	------

Funktionen

Wägen mit Toleranzbereich:	ja
----------------------------	----

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	24 h
Akkuladezeit:	8 h
Batterie:	no battery
Eingangsspannung:	230 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	390 x 245 x 110 mm
Bruttogewicht:	2,360 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,840 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	235 x 175 x 55 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Edelstahl
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	175 x 165 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

