

## Riferimenti cilindrici

1653.500




### Descrizione prodotto

#### Materiale

- Acciaio temprato e rettificato


### Disegno



### Caratteristiche

Sistema	Dimensioni						 [g]	Codice
	$h_1$ $\pm 0,01$	$h_2$	$d$ [mm]	$d_1$	$d_2$	$h_3$		
L16	35	46	50	16	70	25	1093	1653.500

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.