

GLORIA® Pulver Feuerlöscher PD6GA

Tragbarer **Pulver-Dauerdrucklöscher** mit Druckhebelarmatur

- nach DIN EN 3 für die **Brandklassen A, B, C**
- Dauerdruckfeuerlöscher mit N2 –Treibmittel
- **mit Manometer**
- Ventilkörper aus Messing mit Prüfventil
- Kunststoff-Standring mit Löschdüsenaufnahme
- Wandhalter mit je zwei Aufhängungen
- Brandklasse: A,B,C

Einsatzbereiche: Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie, etc.



Technische Daten

Normen, Vorschriften und Klassifizierungen

Norm	DIN EN 3
------	----------

Maße und Gewichte

Breite [cm]	27,0
Gewicht [kg]	9,1
Höhe [cm]	50,0

Eigenschaften

Produktart	Pulverlöscher
Produktkategorie	Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]	-30 bis 60
Einsatzbereich	Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie
Löscheinhalt	6 kg
Löschnitteleinheiten [LE]	10
Technik	Dauerdrucktechnik
Löscheistung	34A 183B

Marken

Marke	Gloria
-------	--------