


## Styro

### plafonnier DEL

40-124

2 x DEL, 41 W, ampoule pas interchangeable, couleur lumineuse blanc neutre, température de peinture 4400 kelvins, classe d'efficacité énergétique F, consommation d'énergie pondérée 41 kWh / 1000 h, hauteur x longueur x largeur 46 x 1240 x 124 mm, en métal/plastique en gris clair



Numéro d'article: 184567



## Styro Plafonnier DEL 40-124

### pour une utilisation en intérieur

plafonnier DEL

- pour montage direct au plafond, uniquement usage intérieur
- 2 x DEL, 41 W, ampoule pas interchangeable
- couleur lumineuse blanc neutre, température de peinture 4400 kelvins
- classe d'efficacité énergétique F, consommation d'énergie pondérée 41 kWh / 1000 h
- tête de lampe avec recouvrement en polycarbonate anti-éblouissement
- hauteur x longueur x largeur 46 x 1240 x 124 mm
- en métal/plastique en gris clair
- le plafonnier doit être installé par un spécialiste
- 2 années de garantie

fournitures de bureau	lampes de bureau	ampoule remplaçable	pas interchangeable
type de lampe	plafonnier DEL	autonomie	30000 h
installation	montage au plafond	équipement tête de lampe	recouvrement en polycarbonate anti-éblouissement
type d'ampoule	DEL	hauteur	46 mm
couleur lumineuse	blanc neutre	longueur	1240 mm
température de peinture	4400 kelvins	largeur	124 mm
luminance	400	matériau	métal/plastique
flux lumineux	3000	couleur	gris clair
nombre d'ampoules	2 pièce	garantie	2 années
Classe d'efficacité énergétique	F	Numéro d'enregistrement DEEE	DE87155287
consommation d'énergie pondérée	41 kWh / 1000 h	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
DEL	oui	Marque selon le registre allemand	Styro
puissance ampoule	41 W	Poids	1,4 kg