

## Kappes armoire d'atelier RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, 3 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 522513

RasterPlan

KAPPES



## Kappes Armoire à portes vitrées RasterPlan® avec perforations et fentes

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en acier
- double porte battante vitrée
- portes à double paroi
- 2 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 3 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 3x100 mm
- force par tiroir 110 kg
- tiroirs sur glissières télescopiques à billes, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec porte-étiquettes et cache transparent
- paroi arrière avec perforations et fentes
- verrouillable avec serrure à cylindre







- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre
type d'armoires	armoires d'atelier	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type de porte	porte à double battant	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	acier
largeur	1000 mm	tablette réglable au pas	25 mm
profondeur	600 mm	tiroir réglable en hauteur	25 mm
équipement armoire	tablettes, tiroirs	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	verrouillable	oui
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	80 kg	glissière	rail télescopique
nombre de tiroirs	3 pièce	glissière tiroir	glissières télescopiques à billes
nombre x hauteur tiroirs	3x100 mm	extension	100 %
hauteur frontale 100 mm	3 pièce	extension tiroir	100 %
capacité de charge de tiroir	110 kg	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Structure de la paroi arrière	avec perforations et fentes
surface de corps	finition peinture époxy	exécution porte	
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	118 kg

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge