


Styro

plafonnier DEL

40-124

2 x DEL, 41 W, ampoule pas interchangeable, couleur lumineuse blanc neutre, température de peinture 4400 kelvins, classe d'efficacité énergétique F, consommation d'énergie pondérée 41 kWh / 1000 h, hauteur x longueur x largeur 46 x 1240 x 124 mm, en métal/plastique en gris clair



Numéro d'article: 184567



Styro Plafonnier DEL 40-124

pour une utilisation en intérieur

plafonnier DEL

- pour montage direct au plafond, uniquement usage intérieur
- 2 x DEL, 41 W, ampoule pas interchangeable
- couleur lumineuse blanc neutre, température de peinture 4400 kelvins
- classe d'efficacité énergétique F, consommation d'énergie pondérée 41 kWh / 1000 h
- tête de lampe avec recouvrement en polycarbonate anti-éblouissement
- hauteur x longueur x largeur 46 x 1240 x 124 mm
- en métal/plastique en gris clair
- le plafonnier doit être installé par un spécialiste
- 2 années de garantie

fournitures de bureau	lampes de bureau	puissance ampoule	41 W
type de lampe	plafonnier DEL	ampoule remplaçable	pas interchangeable
installation	montage au plafond	autonomie	30000 h
type d'ampoule	DEL	équipement tête de lampe	recouvrement en polycarbonate anti-éblouissement
couleur lumineuse	blanc neutre	hauteur	46 mm
température de peinture	4400 kelvins	longueur	1240 mm
luminance	400	largeur	124 mm
flux lumineux	3000	matériau	métal/plastique
nombre d'ampoules	2 pièce	couleur	gris clair
Classe d'efficacité énergétique	F	garantie	2 années
consommation d'énergie pondérée	41 kWh / 1000 h	Poids	1,4 kg
DEL	oui		