

Rollcart dubbele kopwandwagens

draagvermogen 1200 kg, laadvlak
lengte x breedte 2000 x 800 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippervlak, opbouw 2
kopwanden (stalen buizen),
constructie van staal (gelast) met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-
en 2 bokwielen, zwenkwielen met
rem, met massief rubber-banden op
gegoten aluminium-velg



Artikelnummer: 203037

Rollcart Dubbele kopwandwagen van buismateriaal

Draagvermogen 1200 kg

dubbele kopwandwagens

- draagvermogen 1200 kg
- laadvlak lengte x breedte 2000 x 800 mm
- laadhoogte 305 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippervlak
- opbouw 2 kopwanden (stalen buizen)
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met massief rubber-banden op gegoten aluminium-velg
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
type wagen	platformwagen	materiaal verwerking	gelast
type platformwagen	dubbele kopwandwagens	euronorm	nee

draagvermogen	1200 kg	schuifbeugel	2 stuks
laadhoogte	305 mm	in-/uitklapbaar	nee
lengte laadvlak	2000 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	800 mm	banden	massief rubber
materiaal platform	zeefdrukplaat	wiellager	kogellager
oppervlak platform	antislip	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
platform uitvoering	Waterdicht	materiaal velg	gegoten aluminium
constructies	2 kopwanden (stalen buizen)	wielstand	rechthoekig
nestbaar	nee	hoogte	800 mm
materiaal onderstel	staal	garantie	5 jaar
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	85 kg

Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg