

## BS-ROLLEN

### bokwiel

draagvermogen 2000 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 300 x 75 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 82 x 30 mm, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 200 x 160 mm

Artikelnummer: 502889



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

### Bokwiel

bokwiel


- draagvermogen 2000 kg
- banden polyurethaan
- diameter x breedte 300 x 75 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 82 x 30 mm
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 200 x 160 mm
- schroefgatafstand 160x120 mm, schroefgat-Ø 16 mm

## Technische details



transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	bokwiel	totale hoogte	375 mm
draagvermogen	2000 kg	naaf lengte	82 mm
banden	polyurethaan	naafboorgat	30 mm
wiel-Ø	300 mm	wielbreedte	75 mm
materiaal velg	gietijzer	lengte plaat	200 mm

wiellager	kogellager	breedte plaat	160 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	160x120 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-Ø	16 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	21,74 kg

## Gerelateerde Producten

502898		wiel, draagvermogen 2000 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 300 x 75 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 82 x 30 mm, velg van gietijzer
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken