

## C+P

### **grootvolumekast met openslaande deuren**

#### ERGO

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1200 x 400 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, 3 lade(n), afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, onderbouw sokkel, romp met moffellak, front met moffellak

**Artikelnummer: 524793**

# ERGO



## **C+P Grootvolume-gereedschapskast ERGO**

### **met ladeblok**

grootvolumekast met openslaande deuren

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1200 x 400 mm
- constructie van plaatstaal, gelast
- dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 180 °
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- 3 lade(n)
- laden hoogte 3x113 mm
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 50 kg
- uitrusting: met rubberen ribloper

- met verzonken greep
- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met moffellak
- front met moffellak
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie



## Technische details

meubeltype	kast	materiaal	plaatstaal
type kast	universele kast	materiaal verwerking	gelast
type deur	dubbele vleugel deur	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
hoogte	1000 mm	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	1200 mm	afsluitbaar	ja
diepte	400 mm	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
kast uitrusting	legborden, lades	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	2 stuks	uittrekrail lade	telescooprail
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekbaar	100 %
draagvermogen legbord	70 kg	uittrekbare lade	100 %
laden aantal	3 stuks	openingshoek deur	180 °
laden aantal x hoogte	3x113 mm	greep	verzonken greep
draagvermogen lade	50 kg	verrijdbaar	nee
draagvermogen uitgetrokken	50 kg	certificering	GS // TÜV
sluitsysteem	cilinderslot	garantie	5 jaar
oppervlak romp	gemoffeld	uitrusting gedetailleerd	rubberen ribloper
oppervlak front	gemoffeld	gewicht	79,74 kg
onderbouw	sokkel		

## Gerelateerde Producten

230287		PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), spanningsverzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
524789		set inzetbakken, bestaande uit 42 bakken hoogte 63 mm, hoogte x diepte 63 x 400 mm

## Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw

664077



duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden