

Bauer Silobehälter

Höhe x Länge x Breite 1230 x 1115 x 780 mm, Inhalt 375 l, Traglast 1000 kg, Unterbau Rollen, Gestell mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Artikelnummer: 269618



Bauer Silowagen

in Trichterform

Silobehälter

- Höhe x Länge x Breite 1230 x 1115 x 780 mm
- Inhalt 375 l
- Traglast 1000 kg
- Unterbau Rollen
- Einfahrtaschenabstand 565 mm
- Stahlkonstruktion
- Gestell mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- Scherenverschluss 300 x 300 mm mit Handhebel
- mit Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 180 mm
- Gewicht 92 kg

Technische Details

Behältertyp	Silobehälter	Gefahrstoffeignung	nein
Inhalt	375 l	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	1230 mm	stapelbar	nein

Trichterhöhe	1000 mm	nestbar	nein
Länge	1115 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung
Trichterlänge	1010 mm	Traglast	1000 kg
Breite	780 mm	Tragevorrichtung	keine
Trichterbreite	780 mm	Griff	Schiebebügel
Unterbau	Rollen	Euronorm	nein
Einfahrtaschenabstand	565 mm	Verschluss	Scherenverschluss mit Handhebel
Oberfläche	lackiert	Rad-Ø	180 mm
Farbe	gelborange // RAL2000	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000	Griffe	Schiebegriff
Material	Stahl	Rad Ausstattung	1 Lenkrolle mit Feststeller
unterfahrbar	nein	Gewicht	92 kg
Deckel	nein		

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau