





LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar



- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbelichtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe ändert sich je Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 1.920 Lux bei 85 cm Abstand, 1.280 Lux bei 110 cm Abstand -
 Direkt: 1.920 Lux bei 85 cm Abstand, 1.280 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 3
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 64 kWh/1000 h (32 kWh/1000 h & 2 x 16 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 20.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 9.059 Lumen (4.549 Lumen & 2 x 2.255 Lumen)
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Kopf: 28 x 61 cm - Säule: 3,5 x 5,3 cm
 Position Schalter: Säule

- Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 30 x 45 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe: 196 cm
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße / VE	Gewicht
8258602	weiß	4002390081115	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg
8258690	schwarz	4002390087247	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg
8258695	silber	4002390075077	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg