




Added Value package AS-i T5

Ventilsensorik



- 1: Anschaltung T5 (Bestell-Nr. AC2316)
- 2: Puck (Bestell-Nr. E17328)
- 3: Magnetventil Bürkert Typ 6517 und 2 Schalldämpfer 780780N
- 4: Kabel T5 und Ventilstecker (Bestell-Nr. E10845)
- 5: FK-Abgriff (Bestell-Nr. E70471)

CE

Produktmerkmale

Mehrwertpackung AS-i für pneumatische Schwenkantriebe

Steckverbindung

A/B-Slave

Wellenhöhe 30 mm

Lochpaarabstand 130 mm

Schaltabstand: 4mm [nb]

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	2 Eingänge / 1 Ausgang
------------------------	------------------------

Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC *)
----------------------	-------------------

Gesamtstromaufnahme aus AS-i [mA]	< 160
-----------------------------------	-------

Ausgänge

Digital

Ausgangsfunktion	Transistor PNP
------------------	----------------

Mess- / Einstellbereich

Schaltabstand [mm]	4
--------------------	---

AS-i Kennwerte

AS-i Version	2.1
--------------	-----

AS-i Profil	S-7.A.E
-------------	---------

E/A-Konfiguration [Hex]	7
-------------------------	---

ID-Code [Hex]	A.E
---------------	-----

Mechanische Daten

Einbauart	nicht bündig einbaubar
-----------	------------------------

Gewicht [kg]	0,93
--------------	------

Elektrischer Anschluss

Anschlussbelegung




Elektrischer Anschluss

1: AS-i+

3: AS-i -

**AC0020 - Mehrwertpackung AS-i für pneumatische Schwenkantriebe - eclass: 27220590 /
27-22-05-90**



Ausgänge

3: Externe Spannung -

4: Schaltausgang +

1, 2, 5: n.c.

Zubehör

Zubehör (mitgeliefert)

Anschaltung T5 (Bestell-Nr. AC2316); Puck (Bestell-Nr. E17328); Magnetventil
Bürkert Typ 6517 und 2 Schalldämpfer 780780N; Kabel T5 und Ventilstecker
(Bestell-Nr. E10845); FK-Abgriff (Bestell-Nr. E70471)

Bemerkungen

Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück]

*) Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus

1

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE — AC0020 — 06.04.2016