

## bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 270 x 400 x 300 mm, capacité 25 l, en polypropylène en rouge, Parois plein, fond plein, Couvercle à charnière en 2 parties

Numéro d'article: 863732



## Bac gerbable norme Europe

### avec couvercle rabattable à charnières

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 270 x 400 x 300 mm
- capacité 25 l
- force 30 kg
- capacité de gerbage 250 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en rouge
- Parois plein, fond plein
- Couvercle à charnière en 2 parties
- transport facile grâce à poignées ouvertes
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments

## Détails techniques


type de récipient bacs gerbables

structure de cloison plein

norme européenne	oui	soubassement	plein
capacité	25 l	charge	30 kg
hauteur	270 mm	capacité de gerbage	250 kg
longueur	400 mm	couvercle	oui
largeur	300 mm	type de couvercle	Couvercle à charnière en 2 parties
matériau	polypropylène	convient pour aliments	oui
recyclable	oui	considération comme matière dang	non
gerbable	oui	dispositif de support	poignées ouvertes
emboîtable	non	couleur	rouge
pliable	non	Poids	1,88 kg

## Accessoires

863801



plombs, pour bac gerbable norme Europe

## Cela s'adapte aussi ...

202875



diabie à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion