

Product data sheet

Art nr.: 1533 Driewandwagen



Transportmiddelen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Kopwanden en 1 zijwand van draadgaas 50 x 50 x 4 mm, wanden 500 mm hoog. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
Laadvlak lengte (mm)	1200
Laadvlak breedte (mm)	780
Laadvlakhoogte (mm)	270
Totale lengte (mm)	1380
Totale breedte (mm)	809
Totale hoogte (mm)	990
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Uitvoering	draadgaas
Gewicht (kg)	48
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976015330