

Broszura informacyjna

38 25 200

- Duża wytrzymałość końcówek szczypiec na zginanie
- Półokrągłe szczęki wygięte pod kątem 40°
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce dla mechaników

DIN ISO 5745



Ogólna	
Nr art.	38 25 200
EAN	4003773043669
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	209 g
Wymiary	200 x 52 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Długość szczęki (L3)	73,0 mm
Szerokość główki (W3)	17,5 mm
Kąt główki	40 °

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych