

31786

Besen, 410 mm,  
Weich/gesplisst, Gelb



Besen mit gesplissten Filamenten. Gut geeignet für trockene Bereiche. Entfernt mühelos kleinste Partikel, wie z.B. Mehlstaub. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Borstenlänge 58 mm.

# Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	31786
<b>Borstenlänge</b>	60 mm
<b>Material</b>	Polypropylen Edelstahl
<b>Für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup></b>	Ja
<b>Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)</b>	Ja
<b>FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)</b>	Ja
<b>Erfüllt die REACH-Verordnung Nr. 1272/2013</b>	Ja
<b>Verwendung von Phthalaten (z.B.Bisphenol A)</b>	Nein
<b>Ist Halal konform</b>	Ja
<b>VE</b>	10 Stk.
<b>Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)</b>	480 Stk.
<b>Colli Länge</b>	545 mm
<b>Colli Breite</b>	275 mm
<b>Colli Höhe</b>	225 mm
<b>Länge</b>	410 mm
<b>Breite</b>	65 mm
<b>Höhe</b>	130 mm
<b>Bruttogewicht</b>	0,511 kg.
<b>Nettogewicht</b>	0,473 kg
<b>Cubik metre</b>	0,003676 M3
<b>Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)</b>	85 °C
<b>Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)</b>	40 °C
<b>Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)</b>	60 °C
<b>Min. Gebrauchtemperatur</b>	-20 °C
<b>Min. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>	2 pH
<b>Max. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>	10,5 pH
<b>GTIN-13 Nummer</b>	5705020317866
<b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>	15705020317863
<b>Zolltarif</b>	96039099
<b>Ursprungsland</b>	Denmark

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.