

Datenblatt

Technische Daten

Kabellänge <i>L</i>	30 m
Max. Kontaktbelastbarkeit	4...20 mA
Schutzart	IP68
Min. Medientemperatur	3 °C
Max. Medientemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Werkstoffe

Werkstoff Gehäuse	Edelstahl
-------------------	-----------

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 30 m
Artikelnummer	6088837
EAN Nummer	4062679000138
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-03-05

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	375 mm
Länge <i>L</i>	375 mm
Höhenmaß mit Verpackung	60 mm
Höhe <i>H</i>	60 mm
Breitenmaß mit Verpackung	375 mm
Breite <i>B</i>	375 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	1,9 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	1,9 kg

Verpackung

Verpackungsart	Sack
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1