

**Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen  
mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45  
cm, Schwarz  
CMG7761B1**



**Zubehör**

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Sonderzubehör**

HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Der kompakte Backofen mit Mikrowellen-Funktion, digitalem Bedienung und TFT-Touchdisplay: in kürzester Zeit können perfekte Back- und Bratergebnisse erzielt werden. Zusätzlich kann Home Connect bei der Bedienung über die App genutzt werden.**

- **Der digitale Bedienung:** die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** der innovative digitale Bedienung und das vergrößerte TFT-Touchdisplay Plus erleichtern die Bedienung.
- **4D Heißluft kompakt:** gleichmäßige Wärmeverteilung für perfekte Ergebnisse.
- **Heißluft sanft:** spart Energie beim Backen und Braten.
- **Air Fry:** für perfekt gesünder frittierte Lebensmittel.

**Technische Daten**

Zusatzfunktionen: ..... Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle  
Steuerung: ..... elektronisch  
Abmessungen des Gerätes: ..... 455 x 594 x 548 mm  
Abmessungen des Garraumes: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
Nettogewicht: ..... 34.6 kg  
Bruttogewicht: ..... 37.6 kg  
EAN-Nummer: ..... 4242005326020  
Max. Mikrowellenleistung: ..... 900 W  
Anschlusswert: ..... 3600 W  
Absicherung: ..... 16 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 60; 50 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



## **Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Schwarz CMG7761B1**

**Der kompakte Backofen mit Mikrowellen-Funktion, digitalem Bedienring und TFT-Touchdisplay: in kürzester Zeit können perfekte Back- und Bratergebnisse erzielt werden. Zusätzlich kann Home Connect bei der Bedienung über die App genutzt werden.**

### **Backofentyp und Heizart**

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

### **Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Einschubebenen: 3

### **Design**

- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

### **Reinigung**

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe

### **Komfort**

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT Touchdisplay Plus
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open
- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

### **Zubehör**

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### **Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

### **Technische Info**


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

### **Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen  
mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45  
cm, Schwarz  
CMG7761B1**


Maße in mm




- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Belüftung im Sockel  $\geq 200 \text{ cm}^2$

Einbau von zwei Geräten übereinander


Luftaustausch



A: Lufteintritt  $\geq 200 \text{ cm}^2$




Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm