

## VARIOfit chariots porte-outils

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1260 x 800 mm, parois grillagées avec inclinaison 8°, hauteur x longueur x largeur 1560 x 1260 x 800 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203294



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Chariot porte-outils

force 500 kg


chariots porte-outils

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1260 x 800 mm
- plateforme en MDF
- parois grillagées avec inclinaison 8°
- hauteur x longueur x largeur 1560 x 1260 x 800 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE
- Ø de roue 200 mm
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec EasySTOP
- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	chariots porte-outils	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
matériau	acier	Ø de roue	200 mm
matériau de finition	soudé	roulement	roulement à billes
charge	500 kg	surface	finition peinture époxy
longueur de plateau	1260 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur de plateau	800 mm	poignée	1 pièce
hauteur	1560 mm	rehausses	parois grillagées avec inclinaison 8°
longueur	1260 mm	hauteur rehausses	1250 mm
largeur	800 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	MDF	garantie	12 années
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	Poids	91 kg

## Accessoires

203295		porte-mandrin pour chariots porte-outils, force 10 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, longueur x diamètre 200 x 10 mm
203296		porte-mandrin pour chariots porte-outils, force 10 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, longueur x diamètre 300 x 10 mm
203297		support de tubes pour chariots porte-outils, force 15 kg, en acier, longueur x diamètre 300 x 16 mm
203298		support de tubes pour chariots porte-outils, force 25 kg, en acier, longueur x diamètre 300 x 22 mm
203299		support de tubes pour chariots porte-outils, force 25 kg, en acier, longueur x diamètre 300 x 27 mm
203300		support d'arbre pour chariots porte-outils, force 25 kg, en acier, longueur 320 mm, écart entre ondulations 55 mm
203301		porte-fourches pour chariots porte-outils, force 25 kg, en acier, longueur 300 mm, ouverture libre 50 mm
203302		bac pour chariots porte-outils, force 25 kg, en acier, hauteur x longueur x largeur 80 x 250 x 150 mm

## Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9

221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm