


L-Steckverbindung NPQH-L-Q12-E-P10

Teilenummer: 578274

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	11 mm
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 20 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	0 ... 150 °C
Produktgewicht	48,6 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 12 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lösering	Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung	FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei