

Lakape

Euronorm-Stapelbehälter

Favorit

Höhe x Länge x Breite 270 x 600 x 400 mm, Inhalt 51 l, Aus Polypropylen in blau, Wände durchbrochen, Boden geschlossen

VE 2 Stück

Artikelnummer: 204181



Lakape Euronorm-Stapelbehälter Favorit

Euronorm-Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 270 x 600 x 400 mm
- Inhalt 51 l
- Traglast 40 kg
- Auflast 400 kg
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in blau
- Wände durchbrochen, Boden geschlossen
- Einfacher Transport durch Tragegriffe
- Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahngeeignet
- temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details




| | | | |
|-------------|----------------|----------|--------------------|
| Behältertyp | Stapelbehälter | Traglast | 40 kg |
| Euronorm | ja | Auflast | 400 kg |
| Inhalt | 51 l | Deckel | als Zubehör (nicht |

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | enthalten) |
| Höhe | 270 mm | Lebensmittelgeeignet | ja |
| Länge | 600 mm | Gefahrstoffeignung | verschiedene Stoffe, bitte anfragen |
| Breite | 400 mm | Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +80 °C |
| Material | Polypropylen | rollenbahngerecht | ja |
| stapelbar | ja | Tragevorrichtung | Tragegriffe |
| nestbar | nein | Farbe | blau |
| faltbar | nein | Garantie | 5 Jahre |
| Wandkonstruktion | durchbrochen | Gewicht | 3,32 kg |
| Bodenkonstruktion | geschlossen | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 508902 |  | Verschlussdeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, in schwarz |
| 508908 |  | Auflagedeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, in schwarz |
| 509426 |  | Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 180 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit |
| 530307 |  | Etikettenklammer für Euronorm-Stapelbehälter, aus Metall |
| 531616 |  | Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 40 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit |
| 531617 |  | Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 60 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit |
| 789403 |  | Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform durchbrochen mit Gitterboden, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung |
| 992484 |  | Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform durchbrochen mit Gitterboden, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Kunststoff-Bereifung auf Kunststoff-Felge |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 202875 |  | Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge |
| 229873 |  | Barcode-Scanner - Handgerät, mit Aufsteller für freihändiges scannen, Anschlussmöglichkeit per USB, Scanfildbreite 20 - 500 mm, scannen aus bis zu 500 mm Entfernung |
| 529885 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |