

Bedrunka + Hirth Fahrbare Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 859 x 1250 x 750 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Traglast 500 kg, 4-Fußgestell, Ausstattung: 1 Schrank, 1 Ablageboden, Gestell mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau 4 Lenkrollen



bedrunka+hirth
Bettendorfer Straße 20 • 42699 Solingen • Tel. 0212 2500-100



Artikelnummer: 972556

Bedrunka + Hirth Werkstattwagen

Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 859 x 1250 x 750 mm
- Tischplatte aus Multiplex, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 500 kg
- 4-Fußgestell
- Ausstattung: 1 Schrank, 1 Ablageboden
- links 1 Schrank
- rechts 1 Ablageboden
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- mit Schiebegriff
- Unterbau 4 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- GS- und TÜV-geprüft

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Farbe Platte	Buche
Tischtyp	Werkbank	Material Gestell	Stahl
Gestellform	4-Fußgestell	Oberfläche Gestell	lackiert
Höhe	859 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Breite	1250 mm	Oberfläche Front	lackiert
Tiefe	750 mm	Farbe Front	blau // RAL5012
Stärke Platte	40 mm	Ablageböden	1 Stück
Traglast	500 kg	Türen Anzahl	1 Stück
höhenverstellbar	nein	fahrbar	ja
elektrisch leitend	nein	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Werkbank Ausstattung	1 Schrank, 1 Ablageboden	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Unterbauten links	1 Schrank	Rad-Ø	125 mm
Unterbauten rechts	1 Ablageboden	Zertifizierung	GS // TÜV
Material Platte	Multiplex	Gewicht	71 kg
Oberfläche Platte	geölt		

Dazu passt auch ...

119026		Tischwagen, Traglast 500 kg, 2 Etage(n) mit Wannensboden, Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung
195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
524705		Müllsackständer, für 70 - 120-Liter-Säcke, Höhe x Durchmesser 960 x 600 mm, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Deckel aus Kunststoff in silber